

Cierre a presión

con empuñadura, tecnopolímero, limpieza óptima

CUERPO CON ASA Y ELEMENTO DE ACOPLAMIENTO
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco similar al RAL 9002, acabado mate.


CUERPO CON CIERRE
Tecnopolímero de base acetal (POM), color blanco similar al RAL 9002, acabado mate.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
CMS-CLEAN integra las funciones de asa y cerradura a presión en un solo producto.
La puerta puede abrirse tirando del asa hacia fuera por el índice triangular diseñado para ello.
El elemento de acoplamiento puede fijarse a un marco (Fig.1) o perfil (Fig.2).
Particularmente indicadas para aplicaciones en equipo médico y hospitalario y en maquinaria para la industria alimentaria sujetos, por motivos higiénicos, a intervenciones frecuentes de limpieza completa.

- INSTRUCCIONES DE MONTAJE**
1. Taladrar la puerta siguiendo la plantilla suministrada.
 2. Colocar el cuerpo con asa en la puerta previamente taladrada.
 3. Monte el cuerpo con cierre sobre el cuerpo con empuñadura por detrás de la puerta hasta que haga tope y fije mediante los tornillos autorroscantes de acero INOX AISI 316 (incluidos en el suministro).
 4. Si existe un marco, perforar dos agujeros siguiendo la plantilla. Para lograr un posicionamiento correcto del elemento de acoplamiento con respecto al cierre, las muescas de referencia del elemento de acoplamiento y el cuerpo con asa deben estar alineadas.
 5. Fije el elemento de acoplamiento al marco o al perfil por medio de tornillos de cabeza cilíndrica M5 con alojamiento hexagonal (no incluidos).

Fig.1

Fig.2



Código	Descripción	l1	l2	l3	s	△
151371	CMS.60-10-30-CLEAN	15	15	30	1 ÷ 10	55
151376	CMS.60-10-40-CLEAN	20	20	40	1 ÷ 10	55