

Cerraduras con llaves

Montaje rápido, tecnopolímero autoextinguible

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, con certificado autoextinguible UL-94 V0.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Silicona aplicada directamente en el lado posterior de la cabeza del estator.

ARANDELA CON PESTAÑAS DE FIJACIÓN ELÁSTICAS Y TORNILLOS AUTORROSCANTES

Acero inoxidable.

LLAVE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

ROTACIÓN

90°.

PROTECCIÓN IP

Clase de protección IP 65, según la tabla EN 60529 (ver página A23).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- CQT/A: acoplamiento para llave de doble aleta.
- CQT/T: acoplamiento para llave triangular.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

130°C.

HERRAMIENTA PARA DESMONTAJE (ORDENAR POR SEPARADO)

Código 421550 ATTREZZO CQT.FM. de acero inoxidable AISI 304

CARACTERÍSTICAS

Montaje rápido gracias al cierre de chapa de acero con un espesor de entre 1 y 2 mm.

DATOS TÉCNICOS

La certificación “V0” según UL-94 V (Underwriters Laboratories) (véase Datos técnicos en página A5) indica que en una muestra de ensayo de plástico con forma y dimensiones específicas y en posición vertical, la llama se extingue dentro de los 10 segundos, sin que se generen gotas incandescentes.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

- Levas de cierre en acero cincado.
- Los cierres y llaves se suministran por separado

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




El cierre se inserta en el agujero de montaje de la puerta por el lado de la leva (véase imagen) hasta que las pestañas de la arandela elástica encajan, asegurando una fijación completa.

Los cierres se suministran con la palanca montada para una instalación más rápida.

En caso necesario, el cierre se puede desmontar desde el lado de la puerta por medio de una herramienta de desmontaje (que se pide por separado).



Plantilla de perforación



CQT/A			CQT/T							
Código	Descripción	Código	Descripción	D	l	b	h	h1	h2	Δ
421530	CQT/A-FM-35-18-AE-VO	421535	CQT/T-FM-35-18-AE-VO	30	18.5	35	18	8	15	19
421531	CQT/A-FM-35-20-AE-VO	421536	CQT/T-FM-35-20-AE-VO	30	18.5	35	20	8	15	20
421532	CQT/A-FM-35-22-AE-VO	421537	CQT/T-FM-35-22-AE-VO	30	18.5	35	22	8	15	21
421533	CQT/A-FM-35-25-AE-VO	421538	CQT/T-FM-35-25-AE-VO	30	18.5	35	25	8	15	22
421534	CQT/A-FM-35-30-AE-VO	421539	CQT/T-FM-35-30-AE-VO	30	18.5	35	30	8	15	24

