

Pomos de dos volúmenes

Tecnopolímero tacto "Soft" con lentes de aumento

MATERIAL

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) de alta resistencia, recubierto de elastómero "tacto-suave" (TPE) adherido químicamente, dureza 70 Shore A, color negro, acabado mate. Revestimiento apto para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y EU 10/2011).

VISOR LENTICULAR

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T). Resistente a disolventes, aceites, grasas, bencinas y otros agentes químicos (evitar el contacto con alcohol). Montaje a presión. Mejora la visibilidad de la chapilla.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR


Casquillo de latón, agujero roscado.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Chapilla autoadhesiva MA. en página 551 con símbolos gráficos standard, se suministran por separado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ETIQUETA

Pegar la etiqueta autoadhesiva (el dibujo se encuentra en el lado adhesivo) sobre la superficie interna del visor lenticular de aumento, presionando desde el centro hacia afuera para evitar la formación de burbujas de aire. Montar el visor lenticular de aumento en el alojamiento de la empuñadura y fijar dando ligeros golpes secos con un mazo de plástico o madera, hasta que quede firmemente montado. La etiqueta queda incorporada y protegida por el visor lenticular de aumento con cierre hermético.



Código	Descripción	D	L	d6H	S	d1	h	l1	⚖
245104	EBK.43 B-M8-H-SOFT	43	53.5	M8	20	32.5	18	17.5	72
245106	EBK.43 B-M10-H-SOFT	43	53.5	M10	20	32.5	18	17.5	71
245204	EBK.50 B-M8-H-SOFT	50	60	M8	25	37	20	20	85
245206	EBK.50 B-M10-H-SOFT	50	60	M10	25	37	20	20	82
245208	EBK.50 B-M12-H-SOFT	50	60	M12	25	37	20	20	80