

Asas encastrables

montaje por presión, tecnopolímero, fácil limpieza

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color blanco parecido a RAL 9002, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Montaje a presión (ver Instrucciones de montaje).

ERGONOMÍA Y DISEÑO

Diseño moderno por su forma compacta. El perfil interno de la cavidad garantiza un agarre seguro, confortable y ergonómico. EPR-PF-CLEAN es especialmente adecuado para equipos médicos y hospitalarios y para máquinas de procesamiento de comida.

DATOS TÉCNICOS




Los valores de resistencia de elevación (F1) y desmontaje (F2) indicados en la tabla son el resultado de pruebas realizadas en laboratorio con las manillas montadas en paneles metálicos reforzados con un espesor de 1,5 mm (reforzados para fines de prueba).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Realizar el agujero en el soporte según las dimensiones de la plantilla que aparecen en la tabla.
2. Eliminar toda la rebaba de los agujeros antes de montar el asa.
3. Introducir la parte superior del asa en el alojamiento (Fig.1).
4. Presionar sobre la parte inferior hasta que el asa esté totalmente encajada (Fig. 2).



ERGOSTYLE
product design award 2007



S	EPR.90-PF		EPR.110-PF		EPR.120-PF	
	X	Y	X	Y	X	Y
0.7	85 ^{+0,2}	34.9 ^{±0,1}	100 ^{±0,2}	49.7 ^{±0,1}	107.5 ^{+0,2}	70.5 ^{±0,1}
1	85 ^{+0,2}	35.1 ^{±0,1}	100 ^{±0,2}	50 ^{±0,1}	107.5 ^{+0,2}	70.8 ^{±0,1}
1.5	85 ^{+0,2}	36.1 ^{±0,1}	100 ^{±0,2}	50.4 ^{±0,1}	107.5 ^{+0,2}	71.2 ^{±0,1}
2	85 ^{+0,2}	36.1 ^{±0,1}	100 ^{±0,2}	50.7 ^{±0,1}	107.5 ^{+0,2}	71.5 ^{±0,1}
2.2	85 ^{+0,2}	36.1 ^{±0,1}	100 ^{±0,2}	50.7 ^{±0,1}	107.5 ^{+0,2}	71.5 ^{±0,1}

Código	Descripción	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
151001	EPR.90-PF-CLEAN	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20
151005	EPR.110-PF-CLEAN	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
151011	EPR.120-PF-CLEAN	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58