

Elementos de cierre

Acero inoxidable, funcionamiento con llaves de vaso, clase de protección IP 69k

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **AD7**: con tres juntas exteriores
- Tipo **AV8**: con cuatro juntas exteriores
- Tipo **AZ13**: con dos juntas exteriores

Acero inoxidable

- AISI 304 **NI**
- AISI 316 **A4**

Juntas de sellado

- Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)
- Goma de silicona (MVQ)

Resistentes a temperaturas de -30 °C a 100 °C

Clase de protección IP 69k

INFORMACIÓN

Los elementos de cierre GN 115 cierran mediante el giro limitado a 90°, el cual mueve la leva a la posición cerrada detrás del marco de la puerta. Los biselos de la leva facilitan el cierre de la puerta.

Gracias a los materiales de acero inoxidable utilizados, los elementos de cierre son óptimos para su uso en entornos corrosivos. Gracias a las múltiples juntas de sellado, los componentes tienen la más alta clasificación de protección, la IP 69k. Los elementos de cierre cumplen también los requisitos básicos de higiene según DIN 1672-2 y DIN 14159.

Las levas están disponibles con curvados en diversos ángulos, lo que permite cubrir una distancia de leva A de 6 a 50 mm (versión NI) y de 6 a 28 mm (versión A4).

Los elementos de cierre GN 115 se suministran con la leva suelta.





ACCESORIO


- Llaves de vaso GN 119.2 (ver página 1530) (para tipos AD7 y AV8)
- Llaves de vaso GN 1151 (ver página) (para tipo AZ13)
- Pletinas de protección y guía GN 120.2 (ver página 1479)
- Empuñaduras interiores para armarios GN 120.3 (ver página)
- Troqueles de chapa GN 123 (ver página 1493)

DATOS TÉCNICOS


- Clases de protección IP (ver página A23)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)




Tipo **AD7**




Tipo **AV8**



Tipo **AZ13**





GN 115-IP-AD7			GN 115-IP-AV8			GN 115-IP-AZ13		
STAINLESS STEEL			STAINLESS STEEL			STAINLESS STEEL		
Descripción	Distancia del cierre A		Descripción	Distancia del cierre A		Descripción	Distancia del cierre A	
GN 115-AD7-6-A4	6	111	GN 115-AV8-6-A4	6	111	GN 115-AZ13-6-A4	6	119
GN 115-AD7-10-A4	10	112	GN 115-AV8-10-A4	10	112	GN 115-AZ13-10-A4	10	119
GN 115-AD7-14-A4	14	112	GN 115-AV8-14-A4	14	112	GN 115-AZ13-14-A4	14	119
GN 115-AD7-18-A4	18	113	GN 115-AV8-18-A4	18	113	GN 115-AZ13-18-A4	18	120
GN 115-AD7-20-A4	20	113	GN 115-AV8-20-A4	20	113	GN 115-AZ13-20-A4	20	120
GN 115-AD7-22-A4	22	114	GN 115-AV8-22-A4	22	114	GN 115-AZ13-22-A4	22	120
GN 115-AD7-24-A4	24	114	GN 115-AV8-24-A4	24	114	GN 115-AZ13-24-A4	24	121
GN 115-AD7-26-A4	26	115	GN 115-AV8-26-A4	26	115	GN 115-AZ13-26-A4	26	121
GN 115-AD7-28-A4	28	115	GN 115-AV8-28-A4	28	115	GN 115-AZ13-28-A4	28	121
GN 115-AD7-6-NI	6	111	GN 115-AV8-6-NI	6	111	GN 115-AZ13-6-NI	6	119
GN 115-AD7-10-NI	10	112	GN 115-AV8-10-NI	10	112	GN 115-AZ13-10-NI	10	119
GN 115-AD7-14-NI	14	112	GN 115-AV8-14-NI	14	112	GN 115-AZ13-14-NI	14	119
GN 115-AD7-18-NI	18	113	GN 115-AV8-18-NI	18	113	GN 115-AZ13-18-NI	18	120
GN 115-AD7-20-NI	20	113	GN 115-AV8-20-NI	20	113	GN 115-AZ13-20-NI	20	120
GN 115-AD7-22-NI	22	114	GN 115-AV8-22-NI	22	114	GN 115-AZ13-22-NI	22	120
GN 115-AD7-24-NI	24	114	GN 115-AV8-24-NI	24	114	GN 115-AZ13-24-NI	24	121
GN 115-AD7-26-NI	26	115	GN 115-AV8-26-NI	26	115	GN 115-AZ13-26-NI	26	121
GN 115-AD7-28-NI	28	115	GN 115-AV8-28-NI	28	115	GN 115-AZ13-28-NI	28	122
GN 115-AD7-30-NI	30	116	GN 115-AV8-30-NI	30	116	GN 115-AZ13-30-NI	30	123
GN 115-AD7-34-NI	34	116	GN 115-AV8-34-NI	34	116	GN 115-AZ13-34-NI	34	125
GN 115-AD7-38-NI	38	117	GN 115-AV8-38-NI	38	117	GN 115-AZ13-38-NI	38	128
GN 115-AD7-40-NI	40	117	GN 115-AV8-40-NI	40	117	GN 115-AZ13-40-NI	40	129
GN 115-AD7-50-NI	50	120	GN 115-AV8-50-NI	50	120	GN 115-AZ13-50-NI	50	135