

Soportes de guía de carril medianos

Para posicionamiento lineal, tecnopolímero

SOPORTE CON MONTAJE LATERAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

POMO DE APRIETE

Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

TORNILLO DE ARGOLLA Y ARANDELA

Acero inoxidable AISI 304.

CASQUILLO

Hexagonal de latón niquelado para el apriete mediante llave, orificio roscado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



Particularmente indicados cuando es requerido solo un posicionamiento lineal de la guía. La posibilidad de colocar el sistema de fijación tanto horizontal como verticalmente optimiza el montaje. Par de apriete máximo para montaje de tornillos 39 Nm.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

DSG: distanciador para brazo de soporte para guías, en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Fijar el soporte de la guía (Fig.1).
- Introducir la arandela en el tornillo de ojo y atornillar el pomo o la tuerca (Fig.2).
- Introducir el tornillo de ojo en su alojamiento en posición horizontal o vertical (Fig.3).
- Introducir el pasador en su alojamiento en la abrazadera, ajustar la posición lineal y apretar (Fig.4).



STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	⚖️
419711	SPFM.V-12	12	246
419712	SPFM.V-14	14	246
419713	SPFM.V-16	16	246